

一日15分で靴の内底を殺菌・脱臭・乾燥

靴殺菌脱臭乾燥機

1日15分! 靴のニオイはこれで解決!

ひかりde
きれいなら靴、いつもさわやか!

- 靴の内底を、殺菌・脱臭・乾燥します。
- 水虫菌や、悪臭の元になる黄色ブドウ球菌を退治します。
- 一回の運転は、わずか15分です。
- ケース内運転のため、悪臭を外に出さず生活空間を汚しません。



紫外線で、 靴のつま先部を重点的に殺菌します

医療用具「紫外線殺菌器(医療用具輸入許可番号:13BY0971)」に該当し、靴の内底に繁殖した水虫菌や悪臭を発する黄色ブドウ球菌を殺菌します。

「ひかりdeきれい」は、靴掛けノズルの裏側に装着された紫外線殺菌灯により細菌の繁殖しやすいつま先部を重点的に殺菌します。



光触媒で、 靴内の悪臭を脱臭します

光触媒には、臭いや有機物質を分解したり細菌の繁殖を防止する働きがあります。


「ひかりdeきれい」はこの光触媒の働きにより、靴の臭いの主成分であるイソ吉草酸などの悪臭を強力に脱臭します。

乾燥

温風で、 靴内底を乾燥します

湿気が残ったままの靴は不快だけでなく、細菌の増殖の原因になります。

「ひかりdeきれい」は、靴掛けノズル先端より吹き出す温風により、靴の内底を乾燥し、さわやかな履きごこちを約束します。



外観



仕様

品名	靴殺菌脱臭乾燥機(ひかりdeきれい)
型番	SSS-100
電源	AC100V50/60Hz
消費電力	140W
運転時間	15分/回
対象	紳士靴、婦人靴、子供靴、スリッパなどの短靴 (靴の長さ:外寸30cmまで、ヒールとかかとの合計の高さ:12cmまで)
電源コード長さ	2.9m
外形寸法	W331×H435×D320(mm)
質量	約4kg
ケース材質	ABS、PS、PC

性能

殺菌	99.9%以上(北里環境科学センターによる)
脱臭	99%(当社調べ)
乾燥	湿気2.5gまで (ぬれた靴は、水分を十分ふきとってからご使用ください)

- 靴殺菌脱臭乾燥機SS-100を使用できるのは日本国内のみです。
- 海外では電源電圧が異なりますので使用できません。
- 仕様および外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。
- 製品の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。
- このカタログの内容は、2004年9月現在のものです。

日新農工産業株式会社

本社 〒379-2147 群馬県前橋市亀里町365-6
TEL:027(265)1115 FAX:027(265)1118

●お問い合わせは…